

**Garant****Lepezasti brusni disk long life CER, stožast, Ø 178 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	565226 60
GTIN	4062406159252
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

- Visokokvalitetno, samooštreće keramičko zрно (CER) za maksimalni učinak brušenja i bez upotrebe mnogo pritiska.
- S brusno aktivnom oblogom za hladno brušenje.
- Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
- Ergonomski i antivibracijski tanjur od poliestera i plastike (može se vratiti).
- Najbolji rezultati na kutnim brusilicama velike snage.

**long life** – Vrlo gust raspored lamela za **maksimalni vijek trajanja**.

**Upotreba:**

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

**Tehnički opis**

Opis oblika	koso
Granulacija	60
Ø ploče	178 mm

Ø bušenja	22,23 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
aktivni brusni, rashladni sloj	da
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 178 mm
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		