



## Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, Ø 125 mm, granulacija: 120



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565285 120
GTIN	4062406159467
Razred artikla	52M

### Opis

#### Izvedba:

- Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
- Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
- Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
- Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.

**long life** – Veoma gust raspored lamela za **maksimalni vijek trajanja**.

#### Upotreba:

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

### Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	koso
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		