

**Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, Ø 150 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 565286 40     |
| GTIN           | 4062406159474 |
| Razred artikla | 52M           |

**Opis****Izvedba:**

- Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
- Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
- Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
- Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.

**long life** – Veoma gust raspored lamela za maksimalni vijek trajanja.

**Upotreba:**

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

**Tehnički opis**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ø ploče                        | 150 mm                |
| Ø bušenja                      | 22,23 mm              |
| Opis oblika                    | koso                  |
| Sredstvo za brušenje           | Cirkonski korund (ZA) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA                    |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %               |
| Atribut imena proizvoda       | Ø 150 mm              |
| optimalno za materijal        | INOX                  |
| optimalno za materijal        | Čelik                 |
| maksimalna brzina obujma      | 80 m/s                |
| Vrsta proizvoda               | Lepezasti brusni disk |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |