

HOLEX
Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, Ø 125 mm, granulacija: 40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565295 40
GTIN	4062406159610
Razred artikla	52M

Opis
Izvedba:

- **Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.**
 - **Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.**
 - **Univerzalno prikladan za čelik i INOX.**
 - **Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.**
- speed** – Plosnati raspored lamela za **veliki volumen narezivanja** i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravni
Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		