



Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, Ø 125 mm, granulacija: 120



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565295 120
GTIN	4062406159641
Razred artikla	52M

Opis

Izvedba:

- Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
 - Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
 - Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
 - Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.
- speed** – Plosnati raspored lamela za **veliki volumen narezivanja** i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.

Tehnički opis

Opis oblika	ravni
Ø bušenja	22,23 mm
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		