

**DC.T 070202, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 070202 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 390 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 390 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje