

**WNMG 080412, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080412 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje