

Garant**CNC mjerni videomikroskop MM1, tip: 300CNC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492550 300CNC
GTIN	4062406160258
Razred artikla	41P

Opis**Izvedba:**

Video mjerni mikroskop s CNC-upravljanjem i brzom obradom slike, kamerom u boji visoke razlučivosti i Multitouch upravljačkom pločom spojenom na osobno računalo za lako upravljanje u radionicama.

Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.

Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja. **Postolje od masivnog granita** s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama.

- **Jednostavna izrada i primjena mjernih programa.**
- **Praktična automatizacija mjerenja, primjerice, mjerenja paleta.**
- **Moderan, jednostavan i intuitivan mjerni softver.**

Dio isporuke:

Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i višejezične upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Objektiv br. 491912, opcija softvera br. 491913, skidač srha za bridove / plastelin za pozicioniranje br. 354788.

Napomena:

Odstupanje u mjerenju duljine $E_{UXY, MPE}$ u skladu s DIN EN ISO 10360-7 mjereno s faktorom povećanja = 0,5.

Dopušteni uvjeti okoline: $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ temperaturni gradijent $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$, $\Delta_{td} = 4,0\text{ K/d}$, mjereno s kalibriranim etalonom.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i dizajna dodirne ploče.

Tehnički opis

Mjerno područje Y	200 mm
Objektiv (x-struko)	0,5
maksimalna težina obratka	20 kg
Radni razmak	80 mm
Vidno polje	14×9 mm
Duljina	730 mm
Mjerno područje Z	200 mm
širina	900 mm
Kamera	6,4 megapiksela, autofokus
Težina	115 kg
maksimalna visina obratka	200 mm
Mjerno područje X	300 mm
Povećavanje na ekranu (x-struko)	23
Visina	950 mm
Odstupanje kod mjerenja dužine $E_{UXY, MPE}$ optičko (2D)	$2,9 + D / 100$ (D u mm) pri $20\text{ °C} \pm 1\text{K } \mu\text{m}$
Nazivni napon	240 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	CNC mjerni mikroskop s videoprikazom

Pribor

Opcija softvera za MM1 tip PROFIL

491913 PROFIL

Radni stol za mjerne mikroskope širina×dubina 1800X900 mm	491914 1800X900
Objektiv za mjerne mikroskope MM1 / MM2 tip 3	491912 3
Pokrivač za zaštitu od prašine tip 300	491919 300
Pribor za video mjerni mikroskop tip FEDER	491917 FEDER
Opcija softvera za MM1 tip DXF	491913 DXF
Zamjenska staklena ploča za video mjerni mikroskop MM1 Tip 300	491948 300