

**WNMG 080404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje