

**CC.T 060202, Vrsta: CA515**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 380 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	GK
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje