

**CC.T 09T302, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T302 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 110 - 380 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 380 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje