

**CCMT 060202, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 380 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje