

**DCMT 070204, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Razred artikla	25E

Opis

DCMT 070204 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 110 - 390 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 390 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje