

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: WQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WQ
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje