

Garant**CerRapid rezna ploča EKSTRA USKO, čelik, INOX, Ø ploče: 115mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563256 115
GTIN	4062406162313
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Samooštřeće **keramičko zrno (CER)** i namjestiva **visokoučinkovita izvedba sustava prihvata** omogućava **povećanu snagu brušenja pri vrlo hladnoj obradi** u odnosu na uobičajene brusne ploče (A).

- **Najviša produktivnost zahvaljujući velikom volumenu odrezivanja.**
- **Optimalna ravnoteža između izrazito mekanog prihvata za brzu izmjenu i maksimalnog vijeka trajanja.**

Specifikacija:

CER60Q-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	CER60Q-BF

Oblik	41
Širina vodilice	1 mm
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Opis oblika	ravno
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno