


**Garant****Stijenke, veličina: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955320 M
GTIN	4062406159184
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Robusni čelični lim obrubljen, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix.

**Dio isporuke:**

Uključuje pribor za zidnu montažu, naljepnice.

**Lakiranje:**

Boje srebra, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Opremanje s pomoću kuka i držača Easyfix i pribora za perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm iz grupe 95.

**Tehnički opis**

Visina	777 mm
širina	500 mm
Težina	5,8 kg
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana

Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka