



Stezni trn za prolazne rupe, D1: 103mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 103
GTIN	4046368384501
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog Ø.

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Tehnički opis

Ø D ₃	M 16
H ₁	37,6 mm
Vanjski Ø D	132,9 mm
Sila stezanja	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D ₄	M 6/118

Vanjski \varnothing D ₁	103 mm
D ₂ najmanji stezni \varnothing	29,3 mm
maksimalni stezni moment	280 Nm
maks. put stezanja	0,38 mm
Tolerancija vanjskog \varnothing	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn