



Dvostruka stega s klinom, navoj M: M4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370010 M4
GTIN	4046368870509
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Aluminijski profil s čeličnim klinom uključujući vijak.**
- **Višestruko stezanje koje ne zauzima puno mjesta.**

Upotreba:

Prikladan za stezanje zaobljenih i plosnatih dijelova.

Tehnički opis

B ₁	10,4 mm
Navoj M	M4
visina H ₂	5,6 mm
odgovarajući unutarnji šesterokut SW	3 mm
B ₂	12,7 mm
Sila stezanja	2,2 kN
Maksimalna vlačna sila kod širenja	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
maksimalni stezni moment	3,4 Nm
Duljina D (L)	15,9 mm

Visina H	14,5 mm
Širina B	12,3 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina