



Stezni trn za prolazne rupe, D1: 12,4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog Ø.

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Tehnički opis

D ₂ najmanji stezni Ø	7,2 mm
Sila stezanja	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Vanjski Ø D	29,72 mm

Vanjski \varnothing D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
maksimalni stezni moment	5 Nm
maks. put stezanja	0,25 mm
Tolerancija vanjskog \varnothing	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn