



Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, navoj M: M6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370005 M6
GTIN	4046368503261
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.**
- **Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.**

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Tehnički opis

Duljina navoja L	12 mm
Dimenzija A	7,8 mm
Visina ploče H	4,8 mm
Sila stezanja	3,4 kN
Šesterokutna ploča SW	16 mm
Navoj M	M6
Put ekscentra S_1	1,3 mm
Imbus ploča SW_1	4 mm
maksimalni stezni moment	8,5 Nm

Vrsta proizvoda

Ekscentrični stezni vijak