



## Stezni trn za prolazne rupe, D1: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 20
GTIN	4046368381500
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog  $\emptyset$ .

#### Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

### Tehnički opis

$\emptyset D_3$	M 8
Vanjski $\emptyset D_1$	20 mm
H	24,9 mm
$\emptyset D_4$	M 3/29
Sila stezanja	11,1 kN
$H_1$	19 mm

D <sub>2</sub> najmanji stezni Ø	13,5 mm
Vanjski Ø D	37,5 mm
maksimalni stezni moment	34 Nm
maks. put stezanja	0,38 mm
Tolerancija vanjskog Ø	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn