



## Dvostruka stega s klinom, navoj M: M8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370010 M8
GTIN	4046368871001
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- **Aluminijski profil s čeličnim klinom uključujući vijak.**
- **Višestruko stezanje koje ne zauzima puno mjesta.**

#### Upotreba:

Prikladan za stezanje zaobljenih i plosnatih dijelova.

### Tehnički opis

H <sub>1</sub>	25,4 mm
odgovarajući unutarnji šesterokut SW	6 mm
visina H <sub>2</sub>	12,7 mm
B <sub>2</sub>	25,4 mm
Sila stezanja	8,9 kN
B <sub>1</sub>	20,8 mm
Navoj M	M8
Maksimalna vlačna sila kod širenja	26,9 mm
maksimalni stezni moment	14,5 Nm
Duljina D (L)	31,7 mm

Visina H	25,9 mm
Širina B	24,8 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina