

Garant EASYFIX

**Easyfix prstenasti držač ISO 40, Ø 6 mm, Unutarnji Ø: 45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955620 45
GTIN	4062406196806
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

**Odgovara:**

Svi GARANT i HOLEX artikli s □ 9×9 mm u rasteru 37 mm.

**Tehnički opis**

Ø čelične žice	6 mm
Vrsta temeljne ploče	dvostruko
Unutarnji Ø	45 mm
Materijal temeljne ploče	Plastika
Materijal žice	Čelik
Oblik kuke	Prstenasti držač ISO 40
Serija	Easyfix
Atribut imena proizvoda	Ø 6 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti držač

