



Stezni trn za prolazne rupe, D1: 35,3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog Ø.

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Tehnički opis

Ø D ₃	M 12
D ₂ najmanji stezni Ø	23 mm
H	31,8 mm
H ₁	25,4 mm
Vanjski Ø D ₁	35,3 mm
Vanjski Ø D	56 mm

Sila stezanja	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
maksimalni stezni moment	150 Nm
maks. put stezanja	0,38 mm
Tolerancija vanjskog Ø	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn