



## Stezni trn za prolazne rupe, D1: 51,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog Ø.

#### Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

### Tehnički opis

D <sub>2</sub> najmanji stezni Ø	29,3 mm
H <sub>1</sub>	31,8 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	51,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 16
Ø D <sub>4</sub>	M 5/63,9
H	39,6 mm

Sila stezanja	44,5 kN
Vanjski Ø D	75,5 mm
maksimalni stezni moment	280 Nm
maks. put stezanja	0,38 mm
Tolerancija vanjskog Ø	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn