



Stezni trn za prolazne rupe, D1: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 27
GTIN	4046368382002
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog \emptyset .

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Tehnički opis

$\emptyset D_3$	M 10
D_2 najmanji stezni \emptyset	18 mm
Sila stezanja	20 kN
H_1	22,2 mm
H	28,6 mm
Vanjski $\emptyset D_1$	27 mm

Vanjski Ø D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
maksimalni stezni moment	60 Nm
maks. put stezanja	0,38 mm
Tolerancija vanjskog Ø	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn