



## Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, navoj M: M8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370005 M8
GTIN	4046368503285
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- **Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.**
- **Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.**

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

#### Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

#### Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

### Tehnički opis

Sila stezanja	3,6 kN
Navoj M	M8
Šesterokutna ploča SW	20 mm
Duljina navoja L	16 mm
Visina ploče H	4,8 mm
Imbus ploča SW <sub>1</sub>	5 mm
Put ekscentra S <sub>1</sub>	1 mm
Dimenzija A	10,2 mm
maksimalni stezni moment	11,3 Nm

Vrsta proizvoda

Ekscentrični stezni vijak