



Pitbull stezni element oštro, navoj M: M4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370025 M4
GTIN	4046368563203
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
- Sigurno, precizno stezanje.
- Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Oštar brid za stezanje.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.

Tehnički opis

Navoj M	M4
visina H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Širina stezanja	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
H	9,9 mm

Materijal	Čelik
B _{H9}	12,7 mm
Put stezanja	0,4 mm
Sila stezanja	6,6 kN
maksimalni stezni moment	5,6 Nm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave