



Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, navoj M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370005 M12
GTIN	4046368503322
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.**
- **Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.**

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Tehnički opis

Navoj M	M12
Put ekscentra S_1	2 mm
Šesterokutna ploča SW	25 mm
Duljina navoja L	25 mm
Sila stezanja	18 kN
Dimenzija A	12,7 mm
Imbus ploča SW_1	8 mm
Visina ploče H	9,5 mm
maksimalni stezni moment	88 Nm

Vrsta proizvoda

Ekscentrični stezni vijak