



Dvostruka stega s klinom, navoj M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370010 M12
GTIN	4046368871506
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Aluminijski profil s čeličnim klinom uključujući vijak.**
- **Višestruko stezanje koje ne zauzima puno mjesta.**

Upotreba:

Prikladan za stezanje zaobljenih i plosnatih dijelova.

Tehnički opis

Sila stezanja	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Navoj M	M12
Maksimalna vlačna sila kod širenja	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
visina H ₂	19 mm
odgovarajući unutarnji šesterokut SW	10 mm
maksimalni stezni moment	38,4 Nm
Duljina D (L)	47,6 mm

Visina H	38,6 mm
Širina B	37,3 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina