



Stezni trn za prolazne rupe, D1: 14,2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
- Moguća 5-strana obrada.
- Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
- Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog \emptyset .

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Tehnički opis

D ₂ najmanji stezni \emptyset	12,2 mm
Vanjski \emptyset D ₁	14,2 mm
Sila stezanja	8,5 kN
H	24,9 mm
Vanjski \emptyset D	31,5 mm
\emptyset D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
maksimalni stezni moment	17 Nm
maks. put stezanja	0,33 mm
Tolerancija vanjskog Ø	h9
Vrsta proizvoda	Stezni trn