

**Viljuškasti ključ s brzim podešavanjem, ukupna duljina: 375mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	813920 375
GTIN	3662424092244
Razred artikla	83H

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblik, kromiran. Položaj vilice 22,5°. Brzi mehanizam podešavanja koji štedi vrijeme. Sa **skalom** s metričkim jedinicama i colima na vilici.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Tehnički opis

ukupna duljina	15 col
ukupna duljina	375 mm
maksimalna širina ključa	50 mm
Standard	ISO 6787
Standard	DIN 3117
Standard	ASME B107.100
Položaj širine ključa	22,5 stupanj
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Skaliranje	da
Navlaka za dršku	ne
Vrsta proizvoda	Viljuškasti ključevi s pužem

