



Pitbull stezni element tupo, navoj M: M6



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 370030 M6 |
| GTIN | 4046368563609 |
| Razred artikla | 37M |

Opis

Izvedba:

- Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
- Sigurno, precizno stezanje.
- Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Tupi bridovi za općenite radove.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.

Tehnički opis

| | |
|---------------|----------|
| visina H_2 | 3,8 mm |
| H | 14,48 mm |
| Put stezanja | 0,6 mm |
| Sila stezanja | 16 kN |
| B_{H9} | 19,05 mm |
| H_1 | 7,2 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Materijal | Čelik |
| B ₁ | 7,6 mm |
| Širina stezanja | 19,1 mm |
| Navoj M | M6 |
| maksimalni stezni moment | 22,5 Nm |
| Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |