




## Pitbull stezni element tupo, navoj M: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370030 M10
GTIN	4046368563753
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
- Sigurno, precizno stezanje.
- Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

**Tupi bridovi** za općenite radove.

#### Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.

### Tehnički opis

Put stezanja	1,7 mm
Širina stezanja	25,4 mm
visina H <sub>2</sub>	6,3 mm
Navoj M	M10
Sila stezanja	26 kN
H	18,03 mm

Materijal	Čelik
H <sub>1</sub>	11,4 mm
B <sub>1</sub>	10,2 mm
B <sub>H9</sub>	25,4 mm
maksimalni stezni moment	40 Nm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave