

Garant**Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, Ø 115 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 565264 80 |
| GTIN | 4062406162399 |
| Razred artikla | 51M |

Opis**Izvedba:**

- Vrhunski cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
- Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
- Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
- Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
- Najbolji rezultati na slabim i snažnim kutnim brusilicama.

long life – Veoma gust raspored lamela za **maksimalni vijek trajanja**.

Upotreba:

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

Tehnički opis

| | |
|-------------|----------|
| Ø ploče | 115 mm |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Granulacija | 80 |
| Opis oblika | koso |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 115 mm |
| optimalno za materijal | INOX |
| optimalno za materijal | Čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |