

Garant**Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, Ø 115 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	565264 120
GTIN	4062406162405
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

- Vrhunski cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
- Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
- Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
- Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
- Najbolji rezultati na slabim i snažnim kutnim brusilicama.

long life – Veoma gust raspored lamela za **maksimalni vijek trajanja**.

Upotreba:

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	120
Ø ploče	115 mm
Opis oblika	koso

Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		