

**Garant****Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, Ø 115 mm, granulacija: 40**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565274 40
GTIN	4062406162450
Razred artikla	51M

## Opis

### Izvedba:

- Vrhunski cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
- Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
- Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
- Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
- Najbolji rezultati na slabim i snažnim kutnim brusilicama.

**speed** – Plosnati raspored lamela za **veliki volumen narezivanja** i dugi vijek trajanja.

### Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.

## Tehnički opis

Granulacija	40
Ø ploče	115 mm
Opis oblika	ravni
Ø bušenja	22,3 mm

Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		