

**Garant****Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, Ø 115 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	565274 60
GTIN	4062406162467
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

- **Vrhunski cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.**
- **Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.**
- **Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.**
- **Univerzalno prikladan za čelik i INOX.**
- **Najbolji rezultati na slabim i snažnim kutnim brusilicama.**

**speed** – Plosnati raspored lamela za **veliki volumen narezivanja** i dugi vijek trajanja.**Upotreba:**

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.

**Tehnički opis**

Ø ploče	115 mm
Granulacija	60
Opis oblika	ravni
Ø bušenja	22,23 mm

Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		