

3M**Brusna ploča Silver, Ø pločexširina ploče: 125X7mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Gruborezna brusna ploča **Silver** s udjelom **precizno oblikovanog keramičkog zrna** za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Za **nehrđajući čelik i čelik**.

Upotreba:

Za brušenje kod kojeg se odstranjuju velike količine materijala i teške radove rezanja.

Specifikacija:

A36P-BF.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
Ø ploče	125 mm
Serija	SILVER
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		