

3M**Rezna ploča Silver, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563325 125
GTIN	5902658104978
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Rezna ploča Silver s visokim učinkom rezanja i vijekom trajanja. Mješavina zrna s **precizno oblikovanim keramičkim zrnom**.

Upotreba:

Za brze rezove bez neravnina uz neznatno termičko opterećenje.

Specifikacija:

A36R-BF.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravno
Serija	SILVER
za debljinu materijala	3 - 5 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		