

Garant**Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: C8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970505 C8
GTIN	4062406162689
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi **vodoravno** ili **koso**. Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Tehnički opis

Broj prihvata za alat	12
Visina	327 mm
Razmak osi A	108 mm
Dubina	550 mm
za alatne drške	C8
Područje primjene	CNC radionički stol
Debljina materijala	1,2 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 500 mm
Vrsta proizvoda	Postolje za prihvate

Pribor

Plastični tuljci tip C8	947390 C8
Nosač alata s prihvatom alata za prihvate alata C8	970125 C8
Postolje za prihvate za prihvate alata 0	970505 0