

**Garant****CNC transportna kolica s kotačićima od pune gume, korisna širina: 452mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970046 452
GTIN	4062406163112
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranim u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (DxŠxD 150x452x30 mm).

**Dio isporuke:**

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i kotačima od pune gume.

**Lakiranje:**

Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

**Tehnički opis**

Broj nosivih vodilica (po stranici)	2
Širina osnovne površine	500 mm

Visina	1200 mm
Korisna širina	452 mm
Dubina osnovne površine	800 mm
Dubina	800 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj nosač alata (po stranici)	4
maksimalna nosivost	400 kg
Ø kotača	160 mm
Materijal kotača	Puna guma
širina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

## Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK100	970125 HSK100
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI30	970125 VDI30
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 452 mm	970110 452
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK50	970125 HSK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C5	970125 C5
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK63	970125 HSK63
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C8	970125 C8
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK40	970125 SK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK30	970125 SK30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK50	970125 SK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40	970125 HSK40

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK80	970125 HSK80
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI20	970125 VDI20
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata 0	970125 0
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI40	970125 VDI40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C6	970125 C6
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C4	970125 C4