


Garant**Perforirana stijenka 481 mm visoka za zidnu montažu, širina: 1920mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955310 1920
GTIN	4062406160203
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Perforirana stijenka od robustnog čeličnog lima, obrubljena, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i Easyfix kuka te držača. Na stražnjoj strani zavareni kruti lim za zidnu montažu.

Upotreba:

Za direktnu montažu na zidove; pričvrtni vijci u montiranom stanju nisu vidljivi. Kod zidne montaže na većim površinama perforirane stijenke mogu se vijcima pričvršćivati jedna preko druge ili jedna do druge na zidu kako bi stvorile kontinuiranu površinu.

Dio isporuke:

Isporučuju se vijaci i tiple za montažu zida.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Visina	481 mm
širina	1920 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

