


**Garant****Perforirana stijenka 481 mm visoka za zidnu montažu, širina: 920mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955310 920
GTIN	4062406160180
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Perforirana stijenka od robustnog čeličnog lima, obrubljena, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i Easyfix kuka te držača. Na stražnjoj strani zavareni kruti lim za zidnu montažu.

**Upotreba:**

Za direktnu montažu na zidove; pričvrtni vijci u montiranom stanju nisu vidljivi. Kod zidne montaže na većim površinama perforirane stijenke mogu se vijcima pričvršćivati jedna preko druge ili jedna do druge na zidu kako bi stvorile kontinuiranu površinu.

**Dio isporuke:**

Isporučuju se vijaci i tiple za montažu zida.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Visina	481 mm
širina	920 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

