

Garant**Transportna kolica s PU kotačićima, korisna širina mm / model: 627/B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Stabilna šasija s po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm). Nosači se sigurno pričvršćuju sa šasijom i ručkom za guranje. Bočne stijenke perforirane u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilice nosača i nosača alata.

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i PU kotačima.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, bočne stijenke antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

Dubina	1100 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
broj nosač alata (1 razina)	7
Korisna širina	627 mm

maksimalna nosivost	400 kg
Materijal kotača	PU
širina	675 mm
Broj nosivih vodilica (1 razina)	4
Ø kotača	160 mm
Visina	925 mm
Širina osnovne površine	675 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina osnovne površine	1100 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Pretinac s poklopcem za modularna transportna kolica širina 627 mm	970175 627
Pretinac za modularna transportna kolica širina 627 mm	970170 627