

Garant**Transportna kolica s kotačićima od pune gume, korisna širina mm / model: 452/A****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Stabilna šasija s po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm). Nosači se sigurno pričvršćuju sa šasijom i ručkom za guranje. Bočne stijenke perforirane u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilice nosača i nosača alata.

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i kotačima od pune gume.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, bočne stijenke antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

Broj nosivih vodilica (1 razina)	3
Ø kotača	160 mm
Širina osnovne površine	500 mm

širina	500 mm
Visina	925 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina osnovne površine	800 mm
Dubina	800 mm
Materijal kotača	Puna guma
broj nosač alata (1 razina)	5
maksimalna nosivost	400 kg
Korisna širina	452 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C8	970125 C8
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK100	970125 HSK100
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK80	970125 HSK80
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 452 mm	970110 452
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI30	970125 VDI30
Pretinac s poklopcem za modularna transportna kolica širina 452 mm	970175 452
Pretinac za modularna transportna kolica širina 452 mm	970170 452
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C5	970125 C5
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI40	970125 VDI40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK50	970125 SK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK30	970125 SK30

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C6	970125 C6
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK50	970125 HSK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40	970125 HSK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI20	970125 VDI20
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK40	970125 SK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C4	970125 C4
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK63	970125 HSK63
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata 0	970125 0