

Garant**Transportna kolica s kotačićima od pune gume, korisna širina mm / model: 627/B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Stabilna šasija s po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm). Nosači se sigurno pričvršćuju sa šasijom i ručkom za guranje. Bočne stijenke perforirane u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilice nosača i nosača alata.

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i kotačima od pune gume.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, bočne stijenke antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Dubina	1100 mm
broj nosač alata (1 razina)	7

Ø kotača	160 mm
širina	675 mm
Korisna širina	627 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Dubina osnovne površine	1100 mm
Visina	925 mm
Materijal kotača	Puna guma
Širina osnovne površine	675 mm
Broj nosivih vodilica (1 razina)	4
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Debljina materijala	1,2 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Pretinac s poklopcem za modularna transportna kolica širina 627 mm	970175 627
Pretinac za modularna transportna kolica širina 627 mm	970170 627