

Garant

Pregradna stijenka (2 stupa i 3 perforirane stijenke) jednostrana, širina: 1000mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955430 1000
GTIN	4062406163273
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Stupovi nosača (čelična cijev 60×40×2 mm) s izjednačenjem razine i **urezima za vješanje** na **prednjoj i stražnjoj strani** za prihvat polica itd. Tuljci s navojem na unutarnjoj strani stupova nosača za montažu (montažu vijcima) perforirana stijenka br. 928070; 928071.

Perforirane stijenke od čeličnog lima, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix.

Upotreba:

Kao pregrada za prostoriju, za vizualnu zaštitu i za pregledno i fleksibilno skladištenje alata.

Lakiranje:

Perforirane stijenke svjetlosive boje RAL 7035, stupovi antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Težina	32 kg
širina	1000 mm

maksimalno opterećenje polja	200 kg
Visina	2125 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Dubina	660 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat