


**Garant**

**Pregradna stijenka (1 stup i 3 perforirane stijenke) jednostrana, širina: 1500mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955431 1500
GTIN	4062406163303
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Stupovi nosača (čelična cijev 40×40×2 mm) s izjednačenjem razine i **urezima za vješanje** na **prednjoj i stražnjoj strani** za prihvat polica itd. Tuljci s navojem na unutarnjoj strani stupova nosača za montažu (montažu vijcima) ploča za alat br. 928070; 928071.

Perforirane stijenke od čeličnog lima, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix.

**Upotreba:**

Kao pregrada za prostoriju, za vizualnu zaštitu i za pregledno i fleksibilno skladištenje alata.

**Lakiranje:**

Perforirane stijenke svjetlosive boje RAL 7035, stupovi antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Tehnički opis**

Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Težina	34 kg

Dubina	660 mm
Visina	2125 mm
širina	1500 mm
maksimalno opterećenje polja	200 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat