

Garant**CNC police za odlaganje, širina 1000 mm, za prihvate alata: C8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970660 C8
GTIN	4062406163310
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Pločica od čeličnog lima s mjestima za prihvate za alate GARANT od plastike. Prednja strana s četverokutnim ojačanjem za stabilizaciju. **Podeseivo područje** u **dubinu 130 mm**. Montaža moguća **vodoravno 90°** te **koso 120°**.

Odgovara :

Montaža **vješanjem** u **potporne stupove (grupa 92)**, **CNC regal br. 970680** i **kolica za materijal br. 918590 vel. 1000 (grupa 91)**.

Lakiranje:

Svjetlosive boje, RAL 7035 **praškasto lakirano**.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 80 mm

Dubina: 155 mm

Broj prihvata za alat: 5

Razmak osi A: 110 mm

Nosivost pri vješanju u stupove nosača: 25 kg

Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal: 50 kg

Tehnički opis

Razmak osi A	110 mm
Nosivost pri vješanju u stupove nosača	25 kg
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal	50 kg
Broj prihvata za alat	5

Visina	80 mm
Dubina	155 mm
za alatne drške	C8
Područje primjene	CNC regal
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	širina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Police

Pribor

Plastični tuljci tip C8	947390 C8
-------------------------	-----------